



Kétkaros lehúzó gyorsállítással, Típus: 30



Rendelési adatok

Rendelés száma	880400 30
GTIN	4021176645273
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarral **gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. **Külső- és belső lehúzóként is használható.**

Külső befogási tartomány: 65 - 350 mm

Belső befogási tartomány: 180 - 440 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 8,5 t

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	65 - 350 mm
Belső befogási tartomány	180 - 440 mm
Teljesítmény	8,5 t
Befogási mélység max.	200 mm

Külső hatszög	27 mm
Maximális nyomaték	300 Nm
Akasztók száma	2
Súly	7,51 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó