



Önközpontosító háromkaros lehúzó, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	881010 3
GTIN	4021176016691
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kézre álló kialakítás **csuklós befogási tartomány állítással**. Az orsónyomás felépülésekor a lehúzókarok egyre növekvő erővel fogják be a lehúzendó alkatrészt. Lehúzókarok minőségi szerszámacélból.

Külső befogási tartomány: 23 - 160 mm

Befogási mélység max.: 160 mm

Teljesítmény: 8 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	8 t
Külső befogási tartomány	23 - 160 mm
Befogási mélység max.	160 mm
Akasztók száma	3
Külső hatszög	19 mm
Maximális nyomaték	180 Nm

Súly	2,45 kg
Önközpontosító	igen
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó