

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 10/11 mm, Gömb Ø D: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494220 2,5
GTIN	2050001957214
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Hossz L	10 mm
Gömb Ø D	2,5 mm
Anyag szára	Acél
Szár Ø S	1 mm
Működő munkahossz	6,5 mm
Súly	0,3 g
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó