



Belső/külső lehúzó, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	880850 2
GTIN	3148519884357
Árucikk kategória	83H

Leírás

Kivitel:

Két lehúzókar készlettel a **belső- és külső lehúzáshoz**, melynél választhatóan 2 vagy 3 lehúzókar alkalmazása lehetséges.

- **Biztonságos: A lehúzókarok teljes reteszélése recés csavarok segítségével.**
- **Praktikus: A lehúzókarok felhelyezhetők vagy eltávolíthatók és könnyen áthelyezhetők.**
- **Automatikus: Önszorító és önközpontosító.**
- **Kiesztergáló fej: Erőhatárolóval, a biztonsági csap túlterhelés esetén eltörik.**

Tartalom:

Alaptest orsóval és 3-3 belső- és külső lehúzókarral.

Külső befogási tartomány: 10 - 180 mm

Belső befogási tartomány: 50 - 170 mm

Befogási mélység max.: 190 mm

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	190 mm
Külső befogási tartomány	10 - 180 mm
Belső befogási tartomány	50 - 170 mm

Termék fajtája

Lehúzó szerszám