



## Csapkihúzó készlet



### Rendelési adatok

Rendelés száma	882000
GTIN	4021176924569
Árucikk kategória	83U

### Leírás

**Kivitel:**

Stabil kihúzó (horganyzott) ergonomikus kialakítású csúszókalapáccsal.

**Felhasználás:**

Belső menetes alkatrészek (kúpos- és illesztőcsapok) ill. golyóscsapágyak le- és kihúzásához. A megfelelő adapterrel az alkatrész kihúzása a csúszókalapáccsal végzett erőteljes ütésekkel történik.

**Tartalom:**

Csapkihúzó műanyag kofferben (275×230×80 mm) 6 menetes betéttel (M3 – M10), 3 összekötő adapterrel belső kihúzókhoz 882600 sz. Az M12 esetében a csúszórudat menetes betét nélkül kell használni. DIN 913 menetes csap betétként használható.

### Műszaki leírás

Ütőtömeg	0,9 kg
Adapter belső kihúzóhoz	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Ütőút	230 mm
Menet mérethez	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Termék fajtája

Csapkihúzó

**Tartozék**

Adapter menetbetéttel Típus M5	882001 M5
Adapter menetbetéttel Típus M4	882001 M4
Adapter befogó Típus M7XM12	882002 M7XM12
Adapter menetbetéttel Típus M8	882001 M8
Adapter menetbetéttel Típus M3	882001 M3
Adapter menetbetéttel Típus M10	882001 M10
Adapter befogó Típus 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adapter befogó Típus M10XM12	882002 M10XM12
Adapter menetbetéttel Típus M6	882001 M6