



## Háromkaros lehúzó előre beállítható befogási mérettel, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880960 4
GTIN	4021176850509
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Erős lehúzó nagy feszítőerővel és kiváló feszítő hatással. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karok könnyen a kívánt befogási méretre állíthatók be. A lehúzandó alkatrészt a lehúzó **fixen** körülzárja, a körmök **leugrása vagy kimozdulása nem lehetséges**. Külső **és** belső lehúzáshoz.

#### Felhasználás:

Különösen megszorult golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák és hasonló alkatrészek lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 20 - 250 mm

Belső befogási tartomány: 225 - 325 mm

Befogási mélység: 50 mm

Befogási mélység max.: 225 mm

Teljesítmény: 10 t

### Műszaki leírás

Befogási mélység max.	225 mm
Befogási mélység	50 mm

Teljesítmény	10 t
Külső befogási tartomány	20 - 250 mm
Belső befogási tartomány	225 - 325 mm
Külső hatszög	27 mm
Akasztók száma	3
Maximális nyomaték	300 Nm
Súly	11,99 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó