



## Kétkaros lehúzó gyorsállítással, keskeny lehúzókarok, Típus: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880450 10
GTIN	4021176756306
Árucikk kategória	83U

### Leírás

**Kivitel:**

**Rendkívül karcsú lehúzókarokkal.**

**Felhasználás:**

Kiválóan alkalmas szűk és nehezen hozzáférhető építési helyekhez.

### Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	70 - 180 mm
Teljesítmény	2,5 t
Befogási mélység max.	100 mm
Külső befogási tartomány	30 - 120 mm
Külső hatszög	17 mm
Maximális nyomaték	35 Nm
Akasztók száma	2
Súly	1,42 kg

Termék fajtája

Kétkaros lehúzó