



Kétkaros lehúzó, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	880930 2
GTIN	4021176923791
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**), erős kereszttartó és erős orsó. A kívánt befogási tartomány a lehúzókarok egyszerű eltolásával állítható be.

Felhasználás:

A kívánt befogási tartományra gyorsan beállítható lehúzó fogaskerekekhez, csapágyakhoz, tárcsákhoz stb.

Külső befogási tartomány: 160 mm

Belső befogási tartomány: 80 - 170 mm

Befogási mélység max.: 150 mm

Teljesítmény: 5 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	150 mm
Teljesítmény	5 t
Külső befogási tartomány	160 mm
Belső befogási tartomány	80 - 170 mm

Külső hatszög	19 mm
Akasztók száma	2
Súly	2,46 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó