

Garant**Takarító kocsi, üres, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	987101 M
GTIN	4045197977588
Árucikk kategória	91M

Leírás**Kivitel:**

Csavarodásmentes acéllemez ház. Közfal 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban. 4 kormányozható kerék (\varnothing 100 mm) rögzítőfékkel és 2 darab Haptoprene bevonatú, nagyméretű tolófogantyú biztosítja a stabilitást és a biztonságos kezelést.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Hoffmann perforált fal osztás: 9×9 mm

Magasság: 1850 mm

Szélesség: 725 mm

Mélység: 634 mm

Korpusz mélysége: 524 mm

Hasznos magasság: 1650 mm

Hasznos szélesség: 720 mm

Műszaki leírás

Korpusz mélysége	524 mm
Szélesség	725 mm

Hasznos magasság	1650 mm
Magasság	1850 mm
Mélység	634 mm
Súly	65 kg
Hasznos szélesség	720 mm
Típus	M
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Termék fajtája	Tisztító állomás