



## Csapágylehúzó oldalsó szorítóval, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	881180 1
GTIN	4021176028168
Árucikk kategória	83U

### Leírás

**Kivitel:**

Speciális kialakítású fogófelületek a lehúzókarokon, melyek egy feszítőkengyel alkalmazásával lehetővé teszik a csapágy kiékelését (881180 sz.).

**Felhasználás:**

**Megszorult** golyóscsapágyak, csapágygyűrűk stb. lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 25 - 50 mm

Befogási mélység max.: 70 mm

Teljesítmény: 1 t

### Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	25 - 50 mm
Befogási mélység max.	70 mm
Teljesítmény	1 t
Akasztók száma	2
Súly	0,69 kg

Termék fajtája

Kétkaros lehúzó