



## Kétkaros lehúzó, Típus: 20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880930 20
GTIN	4021176923807
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**), erős kereszttartó és erős orsó. A kívánt befogási tartomány a lehúzókarok egyszerű eltolásával állítható be.

#### Felhasználás:

A kívánt befogási tartományra gyorsan beállítható lehúzó fogaskerekekhez, csapágyakhoz, tárcsákhoz stb.

Külső befogási tartomány: 200 mm

Belső befogási tartomány: 90 - 215 mm

Befogási mélység max.: 175 mm

Teljesítmény: 4 t

### Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	90 - 215 mm
Külső befogási tartomány	200 mm
Teljesítmény	4 t
Befogási mélység max.	175 mm

Külső hatszög	19 mm
Akasztoék száma	2
Súly	2,645 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó