



Kétkaros lehúzó gyorsállítással, keskeny lehúzókarok, Típus: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	880450 20
GTIN	4021176756559
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Rendkívül karcsú lehúzókarokkal.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas szűk és nehezen hozzáférhető építési helyekhez.

Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	100 - 260 mm
Teljesítmény	5 t
Befogási mélység max.	150 mm
Külső befogási tartomány	40 - 200 mm
Akasztók száma	2
Maximális nyomaték	120 Nm
Külső hatszög	22 mm
Súly	3,3 kg

Termék fajtája

Kétkaros lehúzó