



Csapáglehúzó oldalsó szorítóval, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	881180 2
GTIN	4021176339516
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Speciális kialakítású fogófelületek a lehúzókarokon, melyek egy feszítőkengyel alkalmazásával lehetővé teszik a csapágy kiékelését (881180 sz.).

Felhasználás:

Megszorult golyóscsapágyak, csapágygyűrűk stb. lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 40 - 90 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 4 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	100 mm
Külső befogási tartomány	40 - 90 mm
Teljesítmény	4 t
Akasztoók száma	2
Külső hatszög	22 mm

Súly	1,985 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó