



Kétkaros lehúzó, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	880930 3
GTIN	4021176923814
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**), erős kereszttartó és erős orsó. A kívánt befogási tartomány a lehúzókarok egyszerű eltolásával állítható be.

Felhasználás:

A kívánt befogási tartományra gyorsan beállítható lehúzó fogaskerekekhez, csapágyakhoz, tárcsákhoz stb.

Külső befogási tartomány: 250 mm

Belső befogási tartomány: 95 - 265 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 6 t

Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	95 - 265 mm
Teljesítmény	6 t
Befogási mélység max.	200 mm
Külső befogási tartomány	250 mm

Külső hatszög	22 mm
Akasztók száma	2
Súly	4,88 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó