

Honeywell**Kesztyű pár Polytril™, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094370 8 |
| GTIN | 3603835500041 |
| Árucikk kategória | 09A |

Leírás**Kivitel:**

Polytril™. Kesztyű nitril bevonattal kisméretű alkatrészekkel végzett munkához zsíros, nedves és piszkos környezetben .

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|--------------|
| Illeszkedés | nagyon jó |
| Hővédelem | nem alkalmas |
| Szellőzés | jó |
| Kesztyűméret | 8 |
| DMF mentes | nem |
| Nedves fogás | jó |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Gyártó jelölése | Polytril |
| Bevonat anyaga | Nitril |
| Tapintási érzet | jó |
| Olajos fogás | nagyon jó |
| Sorozat | Polytril™ |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Tartalom | 10 |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| EN 388 | 4121X |
| Hordozóanyag | Poliamid |
| Bevonat | Nitril |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Hossz | 220 - 260 mm |
| Festék | fehér / szürke |
| Súly | 36-50 g |
| Kötéstechnológia | 13G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | 1 |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |