

**Sarokcsiszoló GWS, Típus: 9-125S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Árucikk kategória	03C

Leírás**Kivitel:**

kézre álló, kompakt sarokcsiszoló karcsú markolattal.

- **Erős 900 W motor gyors munkavégzési sebességhez, erősen túlterhelhető, hosszú élettartamú.**
- **Fordulatszám-elektronikával, ideális pl. nemesacél megmunkáláshoz.**

Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	900 W
Maximális vágási mélység	34 mm
Gyártó jelölése	GWS 9-125 S
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Különlegesség	Fordulatszám-elektronika
Súly	1,9 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Fordulatszám-tartomány	2800 - 11000 min ⁻¹

Energiaellátás

Vezetékes

Termék fajtája

Sarokcsiszoló