

3M**DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ387****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083692 SJ387
GTIN	4054596308404
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecseles, szegelés vagy kapcsolás.

DUAL-LOCK a **nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás** érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Műszaki leírás

Szélesség	25 mm
Festék	fekete
Gyártó jelölése	SJ387
Hossz	2,5 m
Vastagság	6,1 mm
Visszazárhatóság száma	1000
Felhasználási tartomány	Bel- és kültér

Ragasztó massa	Módosított akrilát
Hőálló max.	-30 - 80 °C
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Eltarthatóság	24 hónap
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Termék fajtája	Ragasztószalag