


Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Teljes hossz L	110 mm
Kés ISO kódja	A0810J SCLCR/L06
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	95 fok
Fejhossz L ₁	27 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	11 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Befogási magasság L ₂	9 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Közélpeloldás L ₃	6 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500