


Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0608/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	95 fok
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Nyak szélessége L_4	6 mm
Befogási magasság L_2	7 mm
Lapkaméret	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	8 mm
Fejhossz L_1	21,5 mm
Középtolódás L_3	4,2 mm
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR/L06
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500