


**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Beállítási szög κ	95 fok
Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	A1216M SCLCR/L06
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	12 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	8,9 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	42 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500