


Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Fejhossz L ₁	32,5 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Kés ISO kódja	A1012K SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Lapkaméret	6 mm
Közélpeltoódás L ₃	6,9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500