

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	42 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	16 mm
Nyak szélessége L_4	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	A1216M SCLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L_3	8,9 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500