

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/06mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 260033 0810/06 |
| GTIN | 4045197979049 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Középtelődés L ₃ | 6 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 11 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 9 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Lapkaméret | 6 mm |
| Kés ISO kódja | A0810J SCLCR/L06 |
| Fejhossz L ₁ | 27 mm |
| Nyak szélessége L ₄ | 8 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500