

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0608/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Közélpeltolódás $L_3$	4,2 mm
Teljes hossz L	100 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Fejhossz $L_1$	21,5 mm
Lapkaméret	6 mm
Befogási magasság $L_2$	7 mm
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	8 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Nyak szélessége $L_4$	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szár Ø $D_s$	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500