

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A1012K SDUCR/L07
Nyak szélessége L ₄	9 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L ₁	27,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15,5 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L ₂	11 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Hasznos mélység T	5,9 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500