

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	15 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Kés ISO kódja	A1216M SDUCR/L07
Fejhossz L ₁	40,5 mm
Teljes hossz L	150 mm
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hasznos mélység T	4,9 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500