

Mitutoyo**Miniprocesszor / nyomtató DP-1 VA, Típus: DP1VA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Gyors, csendes adatnyomtató. Nagy, jól olvasható írásjelek. Idővezérelt mért érték beolvasás (órafunkció). Adatmemória akár 9999 értékhez. Hosszú ideig stabil nyomtató hőpapír. Nagyon kompakt. Gombnyomásra indul. A működtetés 6V-os hálózati tápegységgel, akkuval vagy elemmel lehetséges. Adatlogger funkció időbélyeggel. Nyomtatás és adatátvitel egyidejűleg lehetséges. Kompatibilis Digimatic 2 formátumos mérőkészülékkel.

Nyomtatható adatok: Mért értékek; jó / selejt értékek, adatmennyiség, min. / max. érték, tartomány; középérték, standard eltérés, selejtdarabok száma, selejtdarabok százalékos értéke, folyamatképességi index, hisztogram, beavatkozási határok; dátum és idő.

Felhasználás:

Kis mérőeszközök mérési adatainak rögzítése, nyomtatása és statisztikai kiértékelése Digimatic interfésszel.

Tartalom:

1 tekercs hőpapír, tartópánt és tápegység

Opcionális tartozék:

Hőpapír 498710 sz., lábkapcsoló 498780 sz. Akku (4 darab) 081570 sz. LR6 méret, elem (4 darab) 081561 sz.
méret: LR6.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Adatnyomtató

Tartozék

Regisztreres hőpapír készlet, 5 darabos, a 498700 sz. nyomtatóhoz Típus VR	498710 VR
NiMH akkucella készlet, újratölthető Nemzetközi méret LR6	081570 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Lábkapcsoló adatátviteli készülékekhez	498780