

**Szemetes / hamutartó kombináció, Úrtartalom: 40l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	987175 40
GTIN	4031068156718
Árucikk kategória	96S

Leírás**Kivitel:**

Hulladékgyűjtő horganyzott acéllemezből, porszórt bevonattal, fénytűrő és időjárásálló. Bedobónyílás mind a négy oldalon. A felső rész / hamutartó perforált nemesacélból készült cigaretták elnyomásához és ártalmatlanításához. Külön kivehető hamutartó tálca. A horganyzott belső edény elölről a zárható szárnyas ajtón keresztül vehető ki. Az ajtó négyzetű zárral zárható. 4 műanyag láb – a két első állítható a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.

Szabvány:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Tartalom:

Inkluzív hamutartó tálca, horganyzott belső edény, rögzítőprofil a padlóhoz történő csavarozáshoz.

Szín:

Ház RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**, Felső rész kefézett nemesacélból.

Műszaki leírás

Magasság	815 mm
----------	--------

Mélység	350 mm
Töltőmennyiség	40 l
Szélesség	350 mm
Súly	25,4 kg
Hamutálca térfogata	5 l
Termék fajtája	Hamutartó