

Honeywell**Kesztyű pár Polytril™ Top, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094440 8 |
| GTIN | 3603835500188 |
| Árucikk kategória | 09A |

Leírás**Kivitel:**

Polytril™ Top. Kesztyű **teljes nitril bevonattal a csukló felett** nehéz tevékenységhez nedves és olajos környezetben. A sötét szín következtében szennyeződéssel szemben nagyon ellenálló. Különösen alkalmas szerelési munkákhoz olajos és zsíros környezetben. A szabadban, nedves körülmények között végzett munkához, az építőipar területén.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|-----------|
| Olajos fogás | nagyon jó |
| Illeszkedés | jó |
| Tapintási érzet | jó |
| DMF mentes | nem |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Szellőzés | nem alkalmas |
| Gyártó jelölése | Polytril Top |
| Bevonat anyaga | Nitril |
| Hővédelem | nem alkalmas |
| Kesztyűméret | 8 |
| Nedves fogás | nagyon jó |
| Sorozat | Polytril™ |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Tartalom | 10 |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| EN 388 | 4121X |
| Hordozóanyag | Poliamid |
| Bevonat | Nitril |
| Bevonat változat | Teljes bevonat |
| Felhasználási tartomány | Heavy Duty |
| Hossz | 230 - 270 mm |
| Festék | fekete |
| Súly | 50-70 g |
| Kötéstechnológia | 13G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | 1 |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |