



## EVOCam II video vizsgálórendszer LED-es szögoptikával, Típus: ECO2503



### Rendelési adatok

Rendelés száma	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Árucikk kategória	49B

### Leírás

#### Kivitel:

Digitális Full-HD mikroszkóp briliáns élőkép minőséggel tárgyak pontos nagyításához. A különböző opcionális széles látómezős és precíziós objektívek akár 300× nagyítást tesznek lehetővé állandó képélesség mellett.

- **Briliáns Full-HD videó képek (1080 p / 60 fps).**
- **Nagy 30 : 1 optikai zoom tartomány számos nagyítási opcióval (akár 300×) és 12-szeres digitális zoommal.**
- **A képek kényelmesen tárolhatóak választhatóan külső tárhelyre (pendrive) vagy opcionális szoftvermegoldással (Vifox). Integrált USB3 csatlakozó.**
- **Kiváló minőségű optika modern digitális technológiával.**
- **Gyors, professzionális képalkotás a megbízható eredmények érdekében.**
- **Integrált 8 pontos LED-es körfény.**
- **Kiváló minőségű állvány változatok a pontosság és stabilitás érdekében.**
- **24 col Full HD monitor HDMI bemenettel.**

Asztali állvány.

#### Felhasználás:

Video vizsgálórendszer áruátvételhez, gyártáshoz és fejlesztéshez. Nagyméretű, részletekig hű élőkép tartós munkavégzéshez és több felhasználó általi egyidejű megfigyeléshez.

#### Tartalom:

Inkluzív Full-HD színes monitor 24 col, pendrive.

**Opcionális tartozék:**

491898 sz. EVO Cam II kezelő konzol, LED-es átvilágítás, WiFi adatátviteli hardverkulcs és további objektívek (0,45 × / 1,00 ×). Eltolható asztal 100 × 100.

## Műszaki leírás

állvány	Asztali állvány
Nagyítás (x-szeres) függőleges rálátásnál	28 - 151
Nagyítás (x-szeres) ferde rálátásnál	19 - 105
Munkatávolság függőleges rálátásnál	56,5 mm
Külön felvételek felbontása, maximum	1920×1080 px
élőkép felbontása, maximum	1920×1080 px
Súly	23,5 kg
Munkatávolság ferde rálátásnál	35,5 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Video vizsgálórendszer

## Tartozék

EVOcam II kezelő konzol Típus ECX155	491898 ECX155
--------------------------------------	---------------