



EVOCam II video vizsgálórendszer LED-es szögoptikával, Típus: ECO2504



Rendelési adatok

Rendelés száma	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

Digitális Full-HD mikroszkóp briliáns élőkép minőséggel tárgyak pontos nagyításához. A különböző opcionális széles látómezős és precíziós objektívek akár 300x nagyítást tesznek lehetővé állandó képesség mellett.

- **Briliáns Full-HD videó képek (1080 p / 60 fps).**
- **Nagy 30 : 1 optikai zoom tartomány számos nagyítási opcióval (akár 300x) és 12-szeres digitális zoommal.**
- **A képek kényelmesen tárolhatóak választhatóan külső tárhelyre (pendrive) vagy opcionális szoftvermegoldással (Vifox). Integrált USB3 csatlakozó.**
- **Kiváló minőségű optika modern digitális technológiával.**
- **Gyors, professzionális képalkotás a megbízható eredmények érdekében.**
- **Integrált 8 pontos LED-es körfény.**
- **Kiváló minőségű állvány változatok a pontosság és stabilitás érdekében.**
- **24 col Full HD monitor HDMI bemenettel.**

Multi-Axis oszlopos állvány (alaplappal), fókuszmodul.

Felhasználás:

Video vizsgálórendszer áruátvételhez, gyártáshoz és fejlesztéshez. Nagyméretű, részletekig hű élőkép tartós munkavégzéshez és több felhasználó általi egyidejű megfigyeléshez.

Tartalom:

Inkluzív Full-HD színes monitor 24 col, pendrive.

Opcionális tartozék:

491898 sz. EVO Cam II kezelő konzol, LED-es átvilágítás, WiFi adatátviteli hardverkulcs és további objektívek (0,45 x / 1,00 x). Alaplappal 491889 sz.

Műszaki leírás

állvány	Oszlopos állvány
Nagyítás (x-szeres) függőleges rálátásnál	28 - 151
Súly	35,5 kg
Munkatávolság ferde rálátásnál	35,5 mm
élőkép felbontása, maximum	1920×1080 px
Külön felvételek felbontása, maximum	1920×1080 px
Nagyítás (x-szeres) ferde rálátásnál	19 - 105
Munkatávolság függőleges rálátásnál	56,5 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Video vizsgálórendszer

Tartozék

EVOCam II kezelő konzol Típus ECX155	491898 ECX155
Alaplap oszlopos állványhoz	491889