

● INNOVATEST®

Keménységmérő készülék Mikro-Vickers, Típus: 401



Rendelési adatok

Rendelés száma

495081 401

GTIN

Árucikk kategória

49G

Leírás

Kivitel:

A vizsgálóerő kiválasztása kezelőpanellel történik, a vizsgálati folyamat automatikus. A **keménység érték kiszámítása** elektronikus mérőmikroszkóppal történik. 4 objektív akár 600-szoros nagyításhoz. A moduláris felépítés lehetővé teszi a teljesen automata rendszerré történő utólagos bővítést. Teljesen automata revolverfej akár 6 pozícióhoz (4 objektív + 2 behatoló test).

Szabvány:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.

Tartalom:

Üzemkész alapkivitel: 136° gyémánt piramis ASTM-mel. ISO vizsgálati tanúsítvány és szállítási csomagolás.

Manuális keresztasztal 25×25 mm állítási úttal, 10- és 50-szeres objektívvel.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A DAkkS kalibrálás opcionálisan a felállítási helyen lehetséges. Végrehajtás integrált PC-vel, valamint további tartozékok és keménységmérő készülékek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Beépített nyomtató

igen

Hossz	525 mm
Interfész	USB
Vizsgálati eljárás	Vickers-Makro / Knoop
Kezelés	motorizált
Kijelzés	6,5 col HD színes érintőképernyő
Maximális mintaszélesség	170 mm
Súly	75 kg
Fő vizsgálati terhelő erő	0,01 - 2 kg
Leolvasás	0,1 HV
Magasság	688 mm
Szélesség	323 mm
Áramellátás	220-240V / 50Hz
Keménység érték kijelző	5 digit
Maximális mintamagasság	125 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Integrált elektronikus mérőmikroszkóp	igen
Nagyítás max. (x-szeres)	600
Objektívek száma	4
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Keménységmérő készülék