

● INNOVATEST®

**Keménységmérő készülék Rockwell FENIX, Típus: 200AR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Árucikk kategória	49G

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék. Merev vázú gép durva műhelyi felhasználáshoz is. A vizsgálósúly kifejtése súlyterheléses rendszerrel. Áramellátás nem szükséges.

**Szabvány:**

DIN EN ISO 6508 és ASTM E-18

**Tartalom:**

HRC keménység-összehasonlító lap raszterrel. Üzemkész alapfelszereltség: Rockwell golyó 120°, sík felfekvő asztal  $\varnothing = 60$  mm. Szállítási csomagolással.

**Figyelem:**

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon szaktanácsadójához. További tartozékok, mint prizmás felfekvő külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Előzetes vizsgálati terhelő erő	10 kg
Szélesség	270 mm
Áramellátás	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

Súly	122 kg
Leolvasás	1 HR
Fő vizsgálati terhelő erő	60, 100, 150 kg
Kijelzés	analóg mérőóra
Maximális mintamagasság	260 mm
Rockwell skálák	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Hossz	550 mm
Vizsgálati eljárás	Rockwell
Maximális mintaszélesség	150 mm
Kezelés	manuális
Magasság	765 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Keménységmérő készülék