

● INNOVATEST

**Keménységmérő készülék Rockwell FENIX, Típus: 200ACL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Árucikk kategória	49G

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék. Merev vázú gép durva műhelyi felhasználáshoz is. A vizsgálósúly kifejtése zárt szabályozó körben (**tehermérő cella, Closed-Loop-System**).

**Szabvány:**

DIN EN ISO 6508 és ASTM E-18

**Tartalom:**

HRC keménység-összehasonlító lap raszterrel. Üzemkész alapfelszereltség: Rockwell golyó 120°, sík felfekvő asztal  $\varnothing = 60$  mm. Szállítási csomagolással.

**Figyelem:**

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon szaktanácsadójához. További tartozékok, mint prizmás felfekvő külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Rockwell skálák	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Súly	104 kg
Magasság	765 mm

Fő vizsgálati terhelő erő	60, 100, 150 kg
Áramellátás	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Leolvasás	1 HR
Szélesség	270 mm
Maximális mintamagasság	260 mm
Előzetes vizsgálati terhelő erő	10 kg
Maximális mintaszélesség	150 mm
Hossz	555 mm
Kezelés	motorizált
Vizsgálati eljárás	Rockwell
Kijelzés	analóg mérőóra
Energiaellátás	Vezetékes
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Keménységmérő készülék