

Honeywell**Kesztyű pár Polytril™, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094370 9
GTIN	3603835500058
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Polytril™. Kesztyű nitril bevonattal kisméretű alkatrészekkel végzett munkához zsíros, nedves és piszkos környezetben .

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Polytril
DMF mentes	nem
Olajos fogás	nagyon jó
Tapintási érzet	jó
Nedves fogás	jó
Bevonat anyaga	Nitril

Szellőzés	jó
Hővédelem	nem alkalmas
Illeszkedés	nagyon jó
Kesztyűméret	9
Sorozat	Polytril™
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	220 - 260 mm
Festék	fehér / szürke
Súly	36-50 g
Kötéstechnológia	13G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk