



NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 125MX



Rendelési adatok

Rendelés száma	360405 125MX
GTIN	2050002046979
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás **szerszám nélkül** előválasztható: **11 fokozatban:** Pofaszélesség 90 mm, **4 fokozatban:** Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm. Különösen merev GJS-60 alaptest. **Felül és alul köszörült, 0,02 mm párosítási pontosság.**

Jellemzők:

Teljesen tokozott, csekély karbantartású és nitridált orsó!

- Fokozott működési biztonság.
- Optimális forgácsvédelem.
- Minimális tisztítási igény.

25H6 M10 furatok 200 mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Felhasználás:

Horizontálisan, vagy oldalra döntve használható, **mert az oldalsó felületek -0,05 mm pontosságúra köszörültek.**

Tartalom:

2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 kézi forgatókar, 4 befogókörm.

Opcionális tartozék:

- Befogócsap 360025 - 25 M10 sz.
- Adapterlapok a 361293; 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.
- 361297; 361298 sz. 125 méretű adapterlapokhoz.
- 361140 – 361151 sz. előtétpofákhoz.

Figyelem:

- Az NC 8 méretei/pofa csatlakozói azonosak az Allmatic TC / LC méreteivel.
- Az NC 8 (360405 sz.) helyettesíti az LC (360500 sz.) és TC (360400 sz.) termékeket.

· A 125 MX és 125 LX méreteket a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk.

Műszaki leírás

Pofamagasság h	39,5 mm
Típus	125
Befogási tartomány d	131 - 313 mm
r ±0,015	118 mm
Max. szorítóerő	40 kN
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC8
Hosszanti horony l H7	20 mm
Befogási tartomány b	0 - 182 mm
Alaptest hossza a	398 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Teljes hossz L	483 mm
Alaptest magassága c –0,02	100 mm
m	180 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
t	144 mm
Súly	35 kg
Bordaszélesség B ₁ –0,05	126 mm
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez	4
Sorozat	NC8
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Menettisztító kefe Típus 125	360822 125
Lépcsős pofa, fix Pofaszélesség 125 mm	361296 125
Lépcsős pofa, mobil Pofaszélesség 125 mm	361295 125

