



## Csap- és golyóscsapágy kihúzó készlet



### Rendelési adatok

Rendelés száma	882020
GTIN	4021176507779
Árucikk kategória	83U

### Leírás

**Kivitel:**

Stabil kihúzó (horganyzott) ergonomikus kialakítású csúszókalapáccsal.

**Felhasználás:**

Belső menetes alkatrészek (kúpos- és illesztőcsapok) ill. golyóscsapágyak le- és kihúzásához. A megfelelő adapterrel az alkatrész kihúzása a csúszókalapáccsal végzett erőteljes ütésekkel történik.

**Tartalom:**

Csap- és csapágykihúzó műanyag kofferben (370×320×75 mm) 10 menetes betéttel (M3 – M18), 2 összekötő adapterrel belső kihúzókhöz, 5 belső kihúzó (Ø 6 – 19 mm).

### Műszaki leírás

Ütőtömeg	0,9 kg
Belső kihúzó, Ø-höz	6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Adapter belső kihúzóhoz	M7×M12; M10×M12
Ütőút	150 mm

Menet mérethez	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Termék fajtája	Csapkihúzó