



## Anyahasító, Anyák: M18-M30



### Rendelési adatok

Rendelés száma	884900 M18-M30
GTIN	4021176111501
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Hidraulikus préssel oldhatatlan, vagy berozsdásodott (5 – 10 minőségi osztályú) anyák hasításához a tőcsavar károsítása nélkül. Kétszeresen hajlított, ezáltal nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Edzett vágóélel. Működtetés a nyomócsavar meghúzásával. Az anya széthasítása után csavarja vissza nyomócsavart és nyomja vissza ütközésig a hasítóvágót. M18 – M30 méretek nemesacél csavarokhoz – M30-ig 8-as minőség esetén, M24-ig 10-es minőség esetén.

#### Figyelem:

A nyomócsavart M4 – M14 méret esetén **max. 60 Nm** erővel, M14 – M24 méret esetén **max. 70 Nm** erővel és M18 – M30 méret esetén **max. 50 Nm** erővel szabad meghúzni. A meghúzási nyomaték túllépése tilos, az a szerszám tönkremeneteléhez és balesetekhez vezethet.

### Műszaki leírás

Anyák	M18-M30
Teljes hossz nyomóorsó nélkül	210 mm
Befogási tartomány	27 - 46 mm

Vágóél szélessége	37 mm
Termék fajtája	Anyahasító

---

## Tartozék

Tartalék vágófej Anyák M18-M30	884910 M18-M30
--------------------------------	----------------