



Csapágy beépítő készlet műanyag kofferben



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 884000 |
| GTIN | 2050001004338 |
| Árucikk kategória | 86H |

Leírás

Kivitel:

Könnyű, mégis nagyon robusztus alumínium üthető hüvely 33 rendkívül ütésálló üthető gyűrűvel 26 – 110 mm csapágy külső Ø-höz ill. 10 – 50 mm belső Ø-höz. Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel. Szállítás műanyag kofferben.

Áttekintés:

- **Csapágyak tengelyre, házba vagy egyidejűleg tengelyre és házba történő egyidejű beépítéséhez.**
- **A beütő gyűrűk belső és külső átmérője pontosan illeszkedik a gördülőcsapágyak méreteihez.**
- **Rendkívül ütésálló anyag a beütő gyűrűk és a beütő hüvelyek hosszú élettartama érdekében.**
- **A beütő gyűrűket a beütő hüvelyekre kell nyomni úgy, hogy a beütő gyűrűk meglazulása ne legyen lehetséges.**
- **Alkalmas karmantyúk, tömítések, szíjtárcsák stb. felszereléséhez is.**
- **222 különböző gördülőcsapágy mérethez alkalmas.**
- **A simatool Fitting Tool FT-P ideális kiegészítő az akár 5 tonnás présekkel és összeszerelő erővel végzett munkához.**
- **Csapágyak és tömítések gyors, pontos és biztonságos beszerelés.**
- **A beütő gyűrűk a gyors és egyszerű kiválasztáshoz egyértelmű jelöléssel rendelkeznek.**
- **A ház minden alkatrésze pótalkatrészként kapható.**

- **A gördülőcsapágyak a helyes beszerelésnek köszönhetően lényegesen hosszabb élettartammal rendelkeznek.**
- **AZ FT-P speciális DC adapterének köszönhetően a simatool FT 33 C-gyűrűi préseken is használhatók.**

Felhasználás:

(Gördülő) csapágyak gyors, pontos és biztonságos beépítése a csapágyra történő **egyenletes erőátvitelnek** köszönhetően. Perselyek, tömítőgyűrűk és szíjtárcsák beépítésére is alkalmas.

Tartalma:

3 üthető hüvely, Ø 25; 40; 60 mm.

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 10 mm (külső Ø 26; 30; 35 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 12 mm (külső Ø 28; 32; 37 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 15 mm (külső Ø 32; 35; 42 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 17 mm (külső Ø 35; 40; 47 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 20 mm (külső Ø 42; 47; 52 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 25 mm (külső Ø 47; 52; 62 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 30 mm (külső Ø 55; 62; 72 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 35 mm (külső Ø 62; 72; 80 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 40 mm (külső Ø 68; 80; 90 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 45 mm (külső Ø 75; 85; 100 mm)

1 készlet üthető gyűrű belső Ø 50 mm (külső Ø 80; 90; 110 mm).

Alkatrész:

Tartalék beütő gyűrűk 884005 sz.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Üthető hüvely

Tartozék

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A10/26 mm

884005 A10/26

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A10/30 mm

884005 A10/30

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A10/35 mm

884005 A10/35

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A12/28 mm

884005 A12/28

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A12/32 mm

884005 A12/32

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A12/37 mm

884005 A12/37

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A15/32 mm

884005 A15/32

Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A15/35 mm

884005 A15/35

| | |
|---|----------------|
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A15/42 mm | 884005 A15/42 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A17/35 mm | 884005 A17/35 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A17/40 mm | 884005 A17/40 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø A17/47 mm | 884005 A17/47 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B20/42 mm | 884005 B20/42 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B20/47 mm | 884005 B20/47 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B20/52 mm | 884005 B20/52 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B25/47 mm | 884005 B25/47 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B25/52 mm | 884005 B25/52 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B25/62 mm | 884005 B25/62 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B30/55 mm | 884005 B30/55 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B30/62 mm | 884005 B30/62 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø B30/72 mm | 884005 B30/72 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C35/62 mm | 884005 C35/62 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C35/72 mm | 884005 C35/72 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C35/80 mm | 884005 C35/80 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C40/68 mm | 884005 C40/68 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C40/80 mm | 884005 C40/80 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C40/90 mm | 884005 C40/90 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C45/75 mm | 884005 C45/75 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C45/85 mm | 884005 C45/85 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C45/100 mm | 884005 C45/100 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C50/80 mm | 884005 C50/80 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C50/90 mm | 884005 C50/90 |
| Tartalék beütő gyűrű Belső Ø / külső Ø C50/110 mm | 884005 C50/110 |