

**Kesztyű pár 03410, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094423 8
GTIN	4260144424988
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

Robusztus pamut jersey kesztyű nitril bevonattal közepes és nehéz használathoz. Lényegesen hosszabb élettartamú mint a nehéz bőrkesztyűk és robusztusabb, valamint rugalmasabb, mint a PVC kesztyűk. Zsír- és olajálló. Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához. 03410. Kötött szárral és 3/4 bevonattal a jobb szellőzés megőrzése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Illeszkedés	jó
DMF mentes	igen
Bevonat anyaga	Nitril

Kesztyűméret	8
Tapintási érzet	mérsékelt
Hővédelem	nem alkalmas
Szilikonmentes	igen
Nedves fogás	nagyon jó
Olajos fogás	mérsékelt
Szellőzés	mérsékelt
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
EN 388	4221X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	kék / natúr
Súly	40,8 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk