



Kesztyű pár KryTech 579, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094465 7
GTIN	3245425791271
Árucikk kategória	06D

Leírás

Kivitel:

KryTech 579. Nagyon finom munkavégzéshez kis mértékben szennyezett és száraz munkakörnyezetben. Jó kézügyesség és tapintási érzék. **Jól szellőző és izzadtságfelszívó anyag.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

EN 388 kopásállóság	4
DMF mentes	nem
Olajos fogás	mérsékelt
Kesztyűméret	7

Szellőzés	jó
Bevonat anyaga	PU
Hővédelem	nem alkalmas
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Tapintási érzet	nagyon jó
Szilikonmentes	igen
Nedves fogás	mérsékelt
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3
Illeszkedés	jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	96
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	4342B
Hordozóanyag	PEHD
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fehér
Súly	25 g
Hossz	220 - 270 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkésztyű