



Mechanikus anyahasító, Anyák: M6-M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Mechanikus anyahasító megszorult, vagy túlhúzott anyák széthasításához (6-os minőségi osztályig), a tócsavar károsítása nélkül. Az (edzett élű) vágó könnyen kihajtható, nem szorul be.

Műszaki leírás

Teljes hossz nyomóorsó nélkül	80 mm
Anyák	M6-M12
Befogási tartomány	10 - 18 mm
Vágóél szélessége	12 mm
Termék fajtája	Anyahasító