

Honeywell**Kesztyű pár Polytril™ Top, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094440 9
GTIN	3603835500195
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Polytril™ Top. Kesztyű **teljes nitril bevonattal a csukló felett** nehéz tevékenységhez nedves és olajos környezetben. A sötét szín következtében szennyeződéssel szemben nagyon ellenálló. Különösen alkalmas szerelési munkákhoz olajos és zsíros környezetben. A szabadban, nedves körülmények között végzett munkához, az építőipar területén.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Bevonat anyaga	Nitril
DMF mentes	nem
Tapintási érzet	jó
Nedves fogás	nagyon jó

Gyártó jelölése	Polytril Top
Hővédelem	nem alkalmas
Illeszkedés	jó
Szellőzés	nem alkalmas
Olajos fogás	nagyon jó
Kesztyűméret	9
Sorozat	Polytril™
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hossz	230 - 270 mm
Festék	fekete
Súly	50-70 g
Kötéstechnológia	13G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk