



## Mechanikus anyahasító, Anyák: M12-M18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	884850 M12-M18
GTIN	4021176020148
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Mechanikus anyahasító megszorult, vagy túlhúzott anyák széthasításához (6-os minőségi osztályig), a tócsavar károsítása nélkül. Az (edzett élű) vágó könnyen kihajtható, nem szorul be.

### Műszaki leírás

Teljes hossz nyomóorsó nélkül	105 mm
Vágóél szélessége	14 mm
Anyák	M12-M18
Befogási tartomány	19 - 27 mm
Termék fajtája	Anyahasító