

**Honeywell****Kesztyű pár Polytril™, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094370 10
GTIN	3603835500065
Árucikk kategória	09A

**Leírás****Kivitel:**

Polytril™. Kesztyű nitril bevonattal kisméretű alkatrészekkel végzett munkához zsíros, nedves és piszkos környezetben .

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

DMF mentes	nem
Szellőzés	jó
Gyártó jelölése	Polytril
Tapintási érzet	jó
Nedves fogás	jó
Hővédelem	nem alkalmas

Olajos fogás	nagyon jó
Kesztyűméret	10
Bevonat anyaga	Nitril
Illeszkedés	nagyon jó
Sorozat	Polytril™
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	220 - 260 mm
Festék	fehér / szürke
Súly	36-50 g
Kötéstechnológia	13G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk