

**Kesztyű pár 03410, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094423 9
GTIN	4059904105348
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

Robusztus pamut jersey kesztyű nitril bevonattal közepes és nehéz használathoz. Lényegesen hosszabb élettartamú mint a nehéz bőrkesztyűk és robusztusabb, valamint rugalmasabb, mint a PVC kesztyűk. Zsír- és olajálló. Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához. 03410. Kötött szárral és 3/4 bevonattal a jobb szellőzés megőrzése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Nedves fogás	nagyon jó
Bevonat anyaga	Nitril
Tapintási érzet	mérsékelt

Illeszkedés	jó
DMF mentes	igen
Kesztyűméret	9
Hővédelem	nem alkalmas
Olajos fogás	mérsékelt
Szilikonmentes	igen
Szellőzés	mérsékelt
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
EN 388	4221X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	kék / natúr
Súly	40,8 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk