

**Polcbővítés, Mélység 600 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/1000mm****Rendelési adatok**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 990510 2000/1000 |
| GTIN              | 4004514202703    |
| Árucikk kategória | 96P              |

**Leírás****Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

**Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

**Leírás:****Felépítmény mérete:**

**Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm

**Bővítő toldat:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Felhasználás:**

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

**Tartalom:**

Alappolc keresztmerezítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

**Figyelem:**

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

|   |                   |
|---|-------------------|
| Polclapok száma   | 5                 |
| Polc felépítése   | Polcbővítés       |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség                               | 1006 mm           |
| Polcmagasság  | 2000 mm           |
| Profilkeretek száma   | 1                 |
| Polclap mélysége  | 600 mm            |
| polcmélység   | 600 mm            |
| Polclap szélessége  | 1000 mm           |
| Max. mezőterhelés   | 1300 kg           |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg            |
| Polclap vastagsága  | 25 mm             |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm             |
| Szerelés kivitelezés  | Beakasztható polc |
| Anyag   | horganyzott       |
| Terméknév attribútum  | Mélység 600 mm    |
| Termék fajtája  | Polc              |

## Tartozék

|  |                 |
|--|-----------------|
| Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1000X600 mm                             | 990580 1000X600 |
| Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 200X600 mm | 990581 200X600  |
| Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 500X600 mm | 990581 500X600  |

|   |                |
|---|----------------|
| Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×<br>mélység 400X600 mm | 990581 400X600 |
| Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×<br>mélység 300X600 mm | 990581 300X600 |
| Rögzítő talp  | 990852         |