



## Kesztyű pár KryTech 579, Kesztyűméret: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094465 8
GTIN	3245425791288
Árucikk kategória	06D

### Leírás

**Kivitel:**

KryTech 579. Nagyon finom munkavégzéshez kis mértékben szennyezett és száraz munkakörnyezetben. Jó kézügyesség és tapintási érzék. **Jól szellőző és izzadtságfelszívó anyag.**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

EN 388 kopásállóság	4
Szilikonmentes	igen
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3
Hővédelem	nem alkalmas

EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Nedves fogás	mérsékelt
Bevonat anyaga	PU
Olajos fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	nagyon jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Illeszkedés	jó
Kesztyűméret	8
DMF mentes	nem
Szellőzés	jó
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	96
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	4342B
Hordozóanyag	PEHD
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fehér
Súly	25 g
Hossz	220 - 270 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű