

**Polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990542 2000/750
GTIN	4004514237750
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

**Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

**Leírás:****Felépítmény mérete:**

**Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm

**Bővítő toldat:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Felhasználás:**

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

**Tartalom:**

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

**Figyelem:**

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezvítő kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakerekosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Polc felépítése	Polcbővítés
Polclapok száma	5
Profilkeretek száma	1
Szélesség	756 mm
Polcmagasság	2000 mm
Mélység	436 mm
Magasság	2000 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	756 mm
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap szélessége	750 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	250 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc