


## Karos polc, egyoldalas, Mélység 500 mm, Polc szélessége: 5000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	991712 5000
GTIN	2050001760494
Árucikk kategória	960

### Leírás

#### Kivitel:

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).

Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

#### Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerevítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.

#### Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

#### Figyelem:

- **További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.**
- **Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

### Műszaki leírás

Polcmezők száma	4
-----------------	---

Felépítmény mérete	5064 mm
Polc szélessége	5000 mm
Polcállványok száma	5
Tengelyméret = polcszélesség	1250 mm
Szintek száma	5
Karok száma, egyik oldalon	20
Polcmagasság	2500 mm
Tartókar teherbírása	400 kg
Karos polc, magassága	2500 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Szerelés kivitelezés	Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége	400-600 mm
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Mélység egyik oldalon	500 mm
Teherbírás tartókaronként	400 kg
Teherbírás/állványa padlósinttel együtt	2000 kg
Termék fajtája	Karos polc